

FIPLOCK® ONE NPT

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE NPT



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE NPT

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE NPT

Articol nr.	Dimensiune nominală	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE NPT negru							
61804261	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	negru	10
61804262	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	negru	10
61804263	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	negru	10
61804264	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	negru	6
61804265	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	negru	6
61804266	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	negru	4
61804267	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	negru	4
61804268	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	negru	4
FIPLOCK® ONE NPT gri							
61804269	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	gri	10
61804270	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	gri	10
61804271	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	gri	10
61804272	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	gri	6
61804273	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	gri	6
61804274	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	gri	4
61804275	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	gri	4
61804276	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	gri	4