

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE T-distribuitor



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Culoare:	Gri (RAL 7005) Negru (RAL 9005), rezistent la UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Clasa de protecție:	IP66/IP67/IP68/IP69
Gama de temperatură:	Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

Articol nr.	Dimensiune nominală	Gaură Ø (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE-T negru					
61804946	10-10-10	M4	10	negru	10
61804947	12-12-12	M4	12	negru	10
61804948	17-17-17	M5	17	negru	10
61804949	23-23-23	M5	23	negru	6
61804951	29-29-29	M5	29	negru	6
61804952	36-36-36	M6	36	negru	4
61804953	48-48-48	M6	48	negru	4
FIPLOCK® ONE-T gri					
61804954	10-10-10	M4	10	gri	10
61804955	12-12-12	M4	12	gri	10
61804956	17-17-17	M5	17	gri	10
61804957	23-23-23	M5	23	gri	6
61804958	29-29-29	M5	29	gri	6
61804959	36-36-36	M6	36	gri	4
61804961	48-48-48	M6	48	gri	4

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE T-distribuitor

