

FIPLOCK® PA6

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție închisă

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție închisă

Informații

Hazard Level: HL 3



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Timpul de asamblare



Greutate mică



Rezistent la ulei



Rezistent la UV

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6



Impermeabil



Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior

Robust, împotriva impactului mecanic

Flexibil

Stabilitate dimensională

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată

Tehnologie feroviară

Echipament pentru transport public

Caracteristicile produsului

Densitate redusă a fumului

Auto-stingere, fără picurare

Fără halogen

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Rezistență bună la apă și UV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7011)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

Fără silicon

Fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® PA6

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru seria FIPLOCK® ONE	Culoare	UA colac (m)
Versiune greutate standard (închis)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	negru	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	negru	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	negru	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	negru	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	negru	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	negru	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	negru	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	negru	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	negru	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	negru	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	negru	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	gri	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	gri	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	gri	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	gri	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	gri	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	gri	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	gri	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	gri	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	gri	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	gri	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	gri	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	gri	10
Versiune pentru condiții industriale (închis)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	negru	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	negru	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	negru	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	negru	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	negru	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	gri	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	gri	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	gri	50

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru seria FIPLOCK® ONE	Culoare	UA colac (m)
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	gri	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	gri	25