

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpu de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Articol nr.	Dimensiune nominală	Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12	Dimensiunea adecvată a tubului neted	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE-CT negru - pentru tuburi netede metrice					
61805051	12 / M16	12	M16	negru	10
61805053	17 / M18	17	M18	negru	10
61805054	17 / M20	17	M20	negru	10
61805057	23 / M25	23	M25	negru	6
61805059	29 / M32	29	M32	negru	6
61805061	36 / M40	36	M40	negru	4
61805063	48 / M50	48	M50	negru	4
FIPLOCK® ONE-CT gri - pentru tuburi netede					
61805065	12 / M16	12	M16	gri	10
61805067	17 / M18	17	M18	gri	10
61805068	17 / M20	17	M20	gri	10
61805071	23 / M25	23	M25	gri	6
61805073	29 / M32	29	M32	gri	6
61805075	36 / M40	36	M40	gri	4
61805077	48 / M50	48	M50	gri	4
FIPLOCK® ONE-CT negru - pentru tuburi netede PG					
61805052	12 / PG11	12	PG11	negru	10
61805055	17 / PG 13,5	17	PG13,5	negru	10
61805056	17 / PG16	17	PG16	negru	10
61805058	23 / PG21	23	PG21	negru	6
61805060	29 / PG29	29	PG29	negru	6
61805062	36 / PG36	36	PG36	negru	4
61805064	48 / PG48	48	PG48	negru	4
FIPLOCK® ONE-CT gri - pentru tuburi netede PG					
61805066	12 / PG11	12	PG11	gri	10
61805069	17 / PG13,5	17	PG13,5	gri	10
61805070	17 / PG16	17	PG16	gri	10
61805072	23 / PG21	23	PG21	gri	6
61805074	29 / PG29	29	PG29	gri	6
61805076	36 / PG36	36	PG36	gri	4
61805078	48 / PG48	48	PG48	gri	4

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede