


FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)

Articol nr.	Dimensiune nominală	Gaură Ø (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
Clemă de montare pentru tub						
61805116	17	8.5	Simplu	17	negru	10
61805117	23	8.5	Simplu	23	negru	6
61805118	29	8.5	Simplu	29	negru	6
61805119	36	8.5	Simplu	36	negru	4
61805120	48	8.5	Simplu	48	negru	4
61805121	56	8.5	Simplu	56	negru	4
Clemă de montare pentru tub cu articulație sferică						
61805122	12	8.5	Simplu	12	negru	10
61805123	17	8.5	Simplu	17	negru	6
61805124	23	8.5	Simplu	23	negru	6
61805125	29	8.5	Simplu	29	negru	4
61805126	36	8.5	Simplu	36	negru	4
61805127	48	8.5	Simplu	48	negru	4
Suport multiplu pentru tuburi						
61805128	2x 36	8.5	Dublu	36	negru	4
61805129	2x 48	8.5	Dublu	48	negru	4
61805130	3x 36	8.5	Triplu	36	negru	4
61805131	3x 48	8.5	Triplu	48	negru	4
61805132	4x 36	8.5	Cvadruplu	36	negru	4
61805133	4x 48	8.5	Cvadruplu	48	negru	4

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE suport pentru tub (stivuibil)