

## FIPLOCK®ONE suport pentru tub

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE suport pentru tub

### Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK®ONE suport pentru tub



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



### Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

### Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

### Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Culoare:	Gri (RAL 7005) Negru (RAL 9005), rezistent la UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Clasa de protecție:	IP66/IP67/IP68/IP69
Gama de temperatură:	Între -45°C și +120°C

## FIPLOCK®ONE suport pentru tub

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**FIPLOCK®ONE suport pentru tub**

Articol nr.	Dimensiune nominală	Gaură Ø (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare
<b>FIPLOCK® ONE-H negru - Versiune S</b>					
61805079	07	M4	-	7	negru
61805080	10	M5	-	10	negru
61805081	12	M5	-	12	negru
61805082	17	M6	-	17	negru
61805083	23	M6	-	23	negru
61805084	29	M6	-	29	negru
61805085	36	M6	-	36	negru
61805086	48	M6	-	48	negru
<b>FIPLOCK® ONE-H gri - Versiune S</b>					
61805087	07	M4	-	7	gri
61805088	10	M5	-	10	gri
61805089	12	M5	-	12	gri
61805090	17	M6	-	17	gri
61805091	23	M6	-	23	gri
61805092	29	M6	-	29	gri
61805093	36	M6	-	36	gri
61805094	48	M6	-	48	gri
<b>FIPLOCK® ONE-H negru - Versiune H</b>					
61805095	10	M5	cu soclu	10	negru
61805096	12	M5	cu soclu	12	negru
61805097	17	M6	cu soclu	17	negru
61805098	23	M6	cu soclu	23	negru
61805099	29	M6	cu soclu	29	negru
61805100	36	M6	cu soclu	36	negru
61805101	48	M6	cu soclu	48	negru
<b>FIPLOCK® ONE-H gri - Versiune H</b>					
61805102	10	M5	cu soclu	10	gri
61805103	12	M5	cu soclu	12	gri
61805104	17	M6	cu soclu	17	gri
61805105	23	M6	cu soclu	23	gri
61805106	29	M6	cu soclu	29	gri
61805107	36	M6	cu soclu	36	gri
61805108	48	M6	cu soclu	48	gri

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
 PN 0456 / 02\_03\_16