

SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - Cleme pentru cabluri



Preluare optimă a efortului de tracțiune

Beneficii

Asigură o strângere puternică

Un singur colier pentru fixarea tuburilor de diferite dimensiuni

Domeniul de utilizare

În combinație cu

SILVYN® SSV-M/SSVZ-M

SILVYN® SSV/SSV-Z

Caracteristicile produsului

Gamă de strângere variabilă

Descrierea produsului

Inel din oțel galvanizat

Acționare cu melc

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ID Clasa ETIM 5.0: EC000127

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127

ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare

Material:

Oțel galvanizat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SCH

Articol nr.	Denumire articol	Interval de fixare în mm	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Bucăți / UA
SILVYN® SCH					
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14	10 x 14	100
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	13 x 16 / 14 x 18	12 x 16	100
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	18 x 22	16 x 20	100
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	23 x 28	22 x 27	100
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	23 x 28 / 32 x 38	30 x 36	100
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38	38 x 44	50
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	-	45 x 51 / 50 x 56	25