


SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU - Tub de protecție cu izolație exterioară neagră din PUR



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva efortului mecanic
Protecție împotriva abraziunii
Protejează împotriva substanțelor chimice
Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Domeniul de utilizare

Protecția cablului
Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor
La exterior
În mediu greu

Caracteristicile produsului

Rezistent la rupere
Rezistent la țiței și petrol
Fără halogen
Rezistent la microbi
Stabilitate dimensională

SILVYN® SP-PU

Descrierea produsului

Spirală interioară din PVC dur
Izolație exterioară din poliuretan

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PUR cu spirală din PVC dur Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură:	-20°C la +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SP-PU

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Raza de curbura (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Potrivit pentru SILVYN® USK-M	Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ	Potrivit pentru SILVYN® USK	Potrivit pentru SILVYN® SCH	UA colac (m)
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25