

## SILVYN® EL

SILVYN® EL - Tub de protecție spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat



Timpul de asamblare

### Beneficii

Asamblare ușoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M

### Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Construcția vehiculelor

Utilaje pentru construcții

Certificat pentru piața nord-americană

### Caracteristicile produsului

Flexibil

Perete interior neted

Stabilitate dimensională

### Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

### Descrierea produsului

Spirală de PVC integrată

izolație exterioară din PVC moale

### Notă

Versiunea netedă nu are agrement UL

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® EL****Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur
Gama de temperatură:	-20°C la +70°C -5°C to +70°C (versiunea netedă)

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Potrivit pentru SILVYN® MPC	Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°	UA (m)
<b>SILVYN® EL</b>							
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
<b>SILVYN®EL - unitate mică de ambalare</b>							
61737268	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737269	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737270	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737271	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737272	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
<b>SILVYN®EL neted</b>							
61747361	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® EL**