

SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ - Tub de protecție spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat



Rezistență chimică bună



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei

Beneficii

Rezistent la grăsimi, agenți de răcire și uleiuri, în special ulei de testare ASTM2

Asamblare ușoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria constructoare de mașini

Utilaje pentru construcții

Aplicații în medii cu agresiuni chimice crescute

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Flexibil

Perete interior neted

Stabilitate dimensională

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELÖ

Descrierea produsului

Spirală de PVC integrată
PVC moale aditivat

Notă

Versiunea netedă nu are agrement UL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Verde (RAL 6001)

Material:

izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur

Gama de temperatură:

-20°C la +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® ELÖ

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Potrivit pentru SILVYN® MPC	Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°	UA (m)
SILVYN® ELÖ							
61751610	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751620	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751630	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751640	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751650	30	25 x 30.5	55	32/1	21	21	30
61751660	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751670	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751680	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751690	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELÖ - unitate mică de ambalare							
61737290	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737291	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737292	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737293	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737294	30	25.0 x 30.5	55	32/1	21	21	10
61737295	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737296	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN®ELO neted							
61751611	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751621	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751631	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751641	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751661	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751671	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751681	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751691	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELÖ