

SILVYN® ELU

SILVYN® ELU - Tub de protecție spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat



Timpul de asamblare



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Asamblare ușoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Construcția vehiculelor

Utilaje pentru construcții

Certificat pentru piața nord-americană

Caracteristicile produsului

Flexibil

Perete interior neted

Stabilitate dimensională

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELU

Spirală de PVC integrată
PVC moale aditivat

Notă

Versiunea netedă nu are agrement UL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur
Gama de temperatură:	-20 °C la +70 °C -5 °C to +70 °C (versiunea netedă)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® ELU

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Potrivit pentru SILVYN® MPC	Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°	UA (m)
SILVYN® ELU							
61751790	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751791	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751792	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751793	25	22 x 27.5	45	25x1,5	21	21	30
61751794	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751795	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751796	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751797	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751798	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELU neted							
61751590	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751591	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751592	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751593	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751595	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751596	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751597	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751598	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELU