

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - piesă de blocare unghiulară, pentru tuburile de protecție SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile

Asamblare rapidă și ușoară

Cotul la 90° permite o instalare ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecție elicoidale cu suprafață lisă)

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Caracteristicile produsului

Protecție împotriva prafului
Protecție la umezeală
Asigură rezistență și protecție mecanică

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Cot la 90° cu conector de tub integrat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV Gri, RAL 7001
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 65 cu tuburi de protecție spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecție lise
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MPC 90°

Articol nr.	Dimensiune PG	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăți / UA
SILVYN®MPC 90° negru						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN®MPC 90° gri						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16