

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - Piesă de blocare cu filet metric, pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile
Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecție elicoidale cu suprafață lisă)

SILVYN® MPC-M

Caracteristicile produsului

Protecție împotriva prafului
Protecție la umezeală
Asigură rezistență și protecție mecanică

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV Gri, RAL 7001
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 65 cu tuburi de protecție spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecție lise
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MPC-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăți / UA
SILVYN® MPC-M negru						
55502460	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1.5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1.5	39	-	-	50	2
55502468	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M gri						
55502441	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1.5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1.5	39	-	-	50	2
55502439	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16