

SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS - EDU Tub de protecție superflexibil cu spirală din oțel învelit în PVC, manta din PVC moale și țesătură din lițe de oțel galvanizat

Informații

Flexibilitate mare și protecție mecanică în același timp



Rezistența mecanică



Lanț port cablu



Siguranță



Rezistent la torsiune



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva așchiilor fierbinți

Rezistență mare

Foarte flexibil

Etanș și impermeabil

Rezistență mecanică

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Tehnologii pentru automatizări

Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și așchii fierbinți

Industria robotică

Descrierea produsului

Spirală de oțel izolată cu PVC

izolație exterioară din PVC moale

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS-EDU

Tresă din oțel galvanizat

Notă

UA = 10m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Material:

Spirală de oțel cu PVC moale și împletitură de oțel

Gama de temperatură:

-25°C la +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPS-EDU

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® US-M	Potrivit pentru SILVYN® US	UA colac (m)
SILVYN® FPS-EDU							
61802330	14	9.0 x 14.0	16	16 x 1,5	16 x 1,5	9	50
61802331	17	12.0 x 17.0	19	20 x 1,5	20 x 1,5	11	50
61802333	21	15.0 x 21.0	24	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802334	27	20.0 x 27.0	30	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802335	36	28.0 x 36.0	40	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802336	45	37.0 x 45.0	48	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802337	56	48.0 x 56.0	60	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25