

SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecție, fabricată din masă plastică

Informații

Partea superioară pivotantă cu manșon interior integrat



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară

Protecție la vibrații

Rezistență mare

Poate fi rotit

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Construcția de roboți

Pentru aplicații cu mișcări de rotație

Caracteristicile produsului

Suprafață interioară netedă

Construcție: subțire

Descrierea produsului

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI

Filet de conectare PG

Partea superioară pivotantă cu manșon interior integrat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri argintiu (RAL 7001)

Material:

PP

Clasa de protecție:

IP 54

Gama de temperatură:

-10°C ÷ +110°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LKI

Articol nr.	Dimensiune PG	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU	Bucăți / UA
SILVYN® LKI							
55000000	7	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55000010	9	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55000020	11	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55000030	13,5	24	42	10	13	15 x 19	50
55000040	16	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55000050	21	35	58	11	19,5	22 x 27	25
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36	25
55000070	36	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56	10