


SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US reprezintă un cuplaj pentru furtun cu filet PG din alamă care oferă un grad de protecție IP40 / IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție



Protecție maximă la vibrații



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Economie de spațiu
Protecție la vibrații
Toate aplicațiile
Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPS-EDU
Inginerie mecanică
Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Model compact

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Manșon hexagonal
Manșon profilat
element de etanșare
Cap piuliță

SILVYN® US FPS-EDU

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare: TPE (Termoplastic elastomer)

Clasa de protecție:

IP 54 (cu SILVYN®FPS-EDU)

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Observație

Alte variante cu inserturi SKINTOP® DIX-M sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® US FPS-EDU

Articol nr.	Dimensiune PG	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU	Bucăți / UA
SILVYN®US pentru SILVYN®FPS-EDU				
55502689	9	8,5	14	50
55502690	11	11	17	50
55502692	16	14,5	21	50
55502693	21	19,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502696	36	35,5	45	20
55502697	48	47	56	10