


SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - tub de protecție termocontractabil, țesut din fire de PA7

Informații

Protecție la abraziune termocontractabilă



Gamă mare de strângere



Greutate mică



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Protecție adițională la abraziune pentru zone critice

Tăiere la lungime fără deteriorarea capătului

Grupare ușoară și rapidă a cablurilor

Protejează împotriva prafului

Domeniul de utilizare

Protecție de cablu ușor de folosit

Izolație suplimentară

Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Protecție redusă împotriva rozătoarelor

Caracteristicile produsului

Rezistență la abraziune

Flexibil

Termocontractabil

Rata de termocontractie : 2:1

Lungimea maximă de contracție mai mică de 15 %

Ultima actualizare (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Descrierea produsului

Poliester: PET cu fibre de poliolefină termocontractibile

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat

La cerere:

Role în cutii de carton

Alte dimensiuni la cerere

Notă:

nici o rezistență electrică la defectare

Autostingere conform cu UL94 HB

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

Poliester: PET cu fibre de poliolefină termocontractibile

Gama de temperatură:

-40 °C la +150 °C Temperatură de contracție: min. +180 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Articol nr.	Dimensiune nominală	Domeniul de termo-contrație mm	Culoare	UA (m)
SILVYN® SHRINK BRAID PET				
61721270	12/06	12 - 6	negru	5
61721271	25/12	25 - 12	negru	5
61721272	30/15	30 - 15	negru	5
61721273	50/25	50 - 25	negru	4
61721274	70/35	70 - 35	negru	4

Ultima actualizare (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16