

SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 - Tub de protecție din oțel inoxidabil cu profil AGRAFF (cu înclichetare dublă) pentru solicitări mecanice ridicate, foarte rezistent la coroziune

Informații

Profil cu dublă interconectare

Pentru cerințele mecanice cele mai exigente



Rezistența termică



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistent la torsiune și foarte flexibil

Rezistent la coroziune

Pentru solicitări mecanice ridicate

Potrivit pentru aplicații în exterior sau direct îngropat

Rezistență mare

Domeniul de utilizare

Aplicații offshore

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

Tehnologia de măsură
Procese tehnologice
Industria metalurgică
Aplicații în medii cu cele mai mari solicitări mecanice

Caracteristicile produsului

Oțel inox AISI 304

Descrierea produsului

Tub metalic de protecție spiral din inox cu profile inclichetate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Notă:	Mărimea 2" este nestocabilă
Material:	Oțel inox AISI 304 DW nr. 1.4301
Clasa de protecție:	IP40
Gama de temperatură:	-100 °C ÷ +600 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® UI 511

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de îndoire: static / dinamic (mm)	UA (m)
SILVYN® UI 511				
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60	30
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80	30
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100	30
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125	30
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160	30
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220	30
61799831	1 1/2"	40.3 x 44.4	230.0 / 280.0	15
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340	15