


SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - Piesă fabricată din alamă nichelată, pentru blocarea tuburilor de protecție SILVYN® UI 511

Informații

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență chimică mare

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistență mare la tracțiune

Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI COMPACT M

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® UI 511

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Oțel inox AISI 304

DW nr. 1.4301

Alamă nichelată

Clasa de protecție:

IP 40

Gama de temperatură:

între -45 °C și +105 °C (cu garnitură inelară)

între -55 °C și +260 °C (fără garnitură inelară)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® UI COMPACT M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® UI 511	Bucăți / UA
SILVYN® UI COMPACT M (Oțel inox)				
61803880	16 x 1.5	9,8	3/8"	1
61803881	20 x 1.5/1	9,8	3/8"	1
61803882	20 x 1.5/2	13,9	1/2"	1
61803883	25 x 1.5	18,5	3/4"	1
61803884	32 x 1.5	22,8	1"	1
61803885	40 x 1.5	30,8	1 1/4"	1
61803886	50 x 1.5	36,8	1 1/2"	1
61803887	63 x 1.5	47,8	2"	1
SILVYN®UI COMPACT M (alamă nichelată)				
61803870	16 x 1.5/1	6,8	5/16"	1
61803871	16 x 1.5/2	9,8	3/8"	1
61803872	20 x 1.5/1	6,8	5/16"	1
61803873	20 x 1.5/2	9,8	3/8"	1
61803874	20 x 1.5/3	13,9	1/2"	1
61803875	25 x 1.5	18,5	3/4"	1
61803876	32 x 1.5	22,8	1"	1
61803877	40 x 1.5	30,8	1 1/4"	1
61803878	50 x 1.5	36,9	1 1/2"	1
61803879	63 x 1.5	47,9	2"	1

Ultima actualizare (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16