

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - furtun de protecție metalic



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare

Flexibil

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistența termică

Domeniul de utilizare

Tehnologia de măsură

Procese tehnologice

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Caracteristicile produsului

În principiu, risc scăzut de incendiu

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

Notă

SILVYN® SSU 10 cu profil Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 cu profil Agraff

SILVYN® SSU

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic

Certificări:

IEC EN 61386-23

Material:

Oțel galvanizat

Gama de temperatură:

între -100°C și +300°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SSU

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® LGEF-M/LGES-M	UA colac (m)
SILVYN® SSU - oțel zincat - 10 metri					
61804635	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	10
61804636	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	10
61804637	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	10
61804638	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	10
61804639	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	10
61804640	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	10
61804629	63	57.5 x 62.5	115	M 63 x 1,5	10
61804630	75	70.0 x 77.0	150	M 75 x 1,5	10
SILVYN® SSU - oțel zincat - 25 metri					
61804631	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	25
61804632	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	25
61804633	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	25
61804634	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	25
61804614	25	21.1 x 25.0	55	M 25 x 1,5	25
61804626	32	28.1 x 32.0	60	M 32 x 1,5	25
61804627	40	37.6 x 42.5	80	M 40 x 1,5	25
61804628	50	48.4 x 53.0	90	M 50 x 1,5	25
SILVYN® SSU - oțel zincat - 50 metri					
61804615	10	6.8 x 9.0	25	M 12 x 1,5	50
61804623	12	10.2 x 13.0	30	M 16 x 1,5	50
61804624	16	13.0 x 16.0	40	M16x1,5 + M20x1,5	50
61804625	20	16.9 x 20.5	45	M 20 x 1,5	50

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16