

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracțiune și punere rapidă la masă a ecranului cablului, conform EMC

Informații

Piesă pentru blocarea tubului de protecție, cu soluția inovatoare BRUSH
Contact optim cu ecranul pe 360°



Gamă mare de strângere



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor

SILVYN® MSK-M BRUSH

Beneficii

Instalarea ușoară
Conectarea mai rapidă și mai sigură a ecranului
Strângere optimă a cablului și a tubului
Sigilare maximă a cablului
Gamă mare de strângere

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Industria grea
În medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Notă

Pentru accesorii compatibile, verificați accesorii SKINTOP® metric

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	Elemente de bază: Corp: alamă nichelată Elementul de etanșare: CR/NBR Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplast)ic) Peria EMC: alamă
Clasa de protecție:	Cablu: IP 68, Tub de protecție: IP 40 cu SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU, IP 65 cu SILVYN®AS-P
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® MSK-M BRUSH pentru SILVYN® AS					
55506020	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH pentru SILVYN®AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU					
55506025	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16