

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - cuplaj pentru furtun cu eliberare graduală a tensiunii

Informații

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Gamă mare de strângere



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Robust



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului și a tubului

Sigilare maximă a cablului

Asamblare rapidă și ușoară

Gamă mare de strângere

Protecție anti-răsucire

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Aplicații interior / exterior

Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Descrierea produsului

Opțional :

SKINTOP® MS-M presetupă

SKINTOP® MS-SC-M conexiune EMC

SILVYN® conector de tub cu manșon interior și piuliță

Notă

Pentru accesorii compatibile, verificați accesorii SKINTOP® metric

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Elemente de bază:

Corp: alamă nichelată

Elementul de etanșare: CR/NBR

Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplast)ic)

Clasa de protecție:

Cablu: IP 68, Tub de protecție: IP 40 cu SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU, IP 65 cu SILVYN®AS-P

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-M US

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® MSK-M pentru SILVYN® AS					
55506080	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506081	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506082	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506083	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506084	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506085	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506086	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506087	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506090	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506091	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506092	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506093	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506094	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506095	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506096	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506097	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS					
55506110	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506111	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506112	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506113	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506114	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506115	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506116	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506120	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506121	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506122	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506123	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506124	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506125	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506126	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1

SILVYN® MSK-M US