

SILVYN® MSK-U-M

Ștuțuri intermediare universale cu eliberare graduală a tensiunii, pentru utilizarea cu cuplaje metrice pentru furtun

SILVYN® MSK-U-M - Ștuțuri intermediare universale pentru cuplaje pentru furtun, cu eliberare graduală a tensiunii

Informații

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Gamă mare de strângere



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului și a tubului

Sigilare maximă a cablului

Asamblare rapidă și ușoară

Gamă mare de strângere

Protecție anti-răsucire

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-U-M

Domeniul de utilizare

În combinație cu cuplaje metrice pentru furtun

Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Notă

Pentru accesorii compatibile, verificați accesorii SKINTOP® metric

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: Alamă nichelată; Insert poliamidă. Garnitură inelară CR/NBR: NBR

Clasa de protecție:

Partea cablului: IP 68 pe partea furtunului; în funcție de sistemul de furtun utilizat

Gama de temperatură:

Static: între -40 °C și +100 °C

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-U-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Presetupa potrivită	Bucăți / UA
55506129	12 x 1.5	3.5 - 7.0	M 12 x 1,5	5
55506130	16 x 1.5	4.5 - 10.0	M 16 x 1,5	5
55506131	20 x 1.5	7.0 - 13.0	M 20 x 1,5	5
55506132	25 x 1.5	9.0 - 17.0	M 25 x 1,5	5
55506133	32 x 1.5	11.0 - 21.0	M 32 x 1,5	5

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16