

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, cu filet metric și corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție utilizat



Protecție maximă la vibrații



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Economie de spațiu
Protecție la vibrații
Toate aplicațiile
Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Inginerie mecanică
Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Model compact

Descrierea produsului

Filet metric

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M

Manșon hexagonal
Manșon profilat
element de etanșare
Cap piuliță

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	Corp: alamă nichelată Element de etanșare: TPE (Termoplastice elastomer)
Clasa de protecție:	IP 40 (cu SILVYN®AS, EDU-AS și EMC AS-CU) IP 65 (cu SILVYN®AS-P)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® US-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Dimensiune nominală a tubului potrivit	Bucăți / UA
SILVYN®US-M pentru SILVYN®AS				
55502611	10 x 1.0	6,5	10	50
55502612	12 x 1.5	9	14	50
55502613	16 x 1.5	12,5	17	50
55502614	20 x 1.5	16	21	50
55502615	25 x 1.5	21	27	25
55502616	32 x 1.5	27,5	36	25
55502617	40 x 1.5	35	45	20
55502618	50 x 1.5	45	56	10
55502619	63 x 1.5	45	56	10
SILVYN®US-M pentru SILVYN®AS-P				
55502621	10 x 1.0	6	10	50
55502622	12 x 1.5	8,5	14	50
55502623	16 x 1.5	11,5	17	50
55502624	20 x 1.5	15,5	21	50
55502625	25 x 1.5	20,5	27	25
55502626	32 x 1.5	27,5	36	25
55502627	40 x 1.5	35	45	20
55502628	50 x 1.5	45	56	10
55502629	63 x 1.5	45	56	10
SILVYN®US-M pentru SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55502631	10 x 1.0	6	10	50
55502642	12 x 1.5	8,5	14	50
55502633	16 x 1.5	11	17	50
55502634	20 x 1.5	15,5	21	50
55502636	25 x 1.5	20,5	27	25
55502646	32 x 1.5	27,5	36	25
55502638	40 x 1.5	35	45	20
55502639	50 x 1.5	45	56	10
55502641	63 x 1.5	45	56	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® US-M