

## SILVYN® US

SILVYN® US reprezintă un cuplaj pentru furtun cu filet PG din alamă care oferă un grad de protecție IP40 / IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție



Protecție maximă la vibrații



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

### Beneficii

Rezistență mare la tracțiune  
Economie de spațiu  
Protecție la vibrații  
Toate aplicațiile

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:  
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU  
Inginerie mecanică  
Procese tehnologice

### Caracteristicile produsului

Model compact

### Descrierea produsului

Filet de conectare PG  
Manșon hexagonal

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US

Manșon profilat  
element de etanșare  
Cap piuliță

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	Corp: alamă nichelată Element de etanșare: TPE (Termoplastice elastomer)
Clasa de protecție:	IP 40 (cu SILVYN®AS, EDU-AS și EMC AS-CU) IP 65 (cu SILVYN®AS-P)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Articol nr.	Dimensiune PG	Deschidere netă ( mm )	Dimensiune nominală a tubului potrivit	Bucăți / UA
<b>SILVYN®US pentru SILVYN®AS</b>				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
<b>SILVYN®US pentru SILVYN®AS-P</b>				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
<b>SILVYN®US pentru SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU</b>				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**SILVYN® US**

