EPIC® DATA PB Sub-D FC

Conectori PROFIBUS Fast Connect

Modul de conector PROFIBUS Sub-D, pentru cabluri Fast Conect, cu rezistor terminator integrat, opţional LED-uri de diagnoză şi conectori PG, cu ieşirea cablului la 35°/90°/180°

Informații

Sistem nou inovator de îndepărtare a izolaţiei, potrivit pentru conductor rigid sau flexibil (variantă la 90° sau 180°)
Versiuni cu doi conectori D-sub
Opţional semnalizare stare prin LED







Componente de automatizare complementare de la Lapp

Timpul de asamblare

Greutate mică

Cerinţa de spaţiu

Beneficii

Instalare rapidă prin tehnologia Fast Connect ('FC')
senzor/actuator
Fără părţi libere
Control vizual al stării conexiunii Bus
Rezistorul terminator integrat este comutabil

Caracteristicile produsului

Complet compatibil cu standardul de piață
Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
Consumul de curent max. 12,5 mA(cu LED 35 mA)
Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC (furnizat de terminal)
Atunci când rezistorul terminator este conectat ("ON"), cablul de ieşire este deconectat

Ultima actualizare (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Norm references / Approvals
IEC 61158, IEC 61784
UL File No. E331560

Descrierea produsului
Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
Diametrul exterior max : 8 mm
Versiuni cu port adiţional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
Versiune LED indică: magistrală operaţională
- (verde), transmisie date
- (albastru), rezistorul terminator "on” - (portocaliu)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001132 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni:	95 mm x 70 mm x 17 mm - 35° 72 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° (LxWxH)
Tipul de conexiune:	Fast Connect (FC)
Clasa de protecție:	IP 20
Rezistor terminator:	150 Ω
Interfeţe:	Conector priză D-sub, cu 9-poli Cablu standard PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm
Conditii de mediu permisibile:	Gama de temperatură: -25°C la +85°C *Temperatura maximă conform UL este 60 °C.

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16


EPIC® DATA PB Sub-D FC

Articol nr.	Denumire articol	PG-Interface	Leduri de diagnostic
ieşire la 90° cablu solid sau 7 / 19 liţe			
21700502	ED-PB-90-FC	NU	NU
21700501	ED-PB-90-PG-FC	da	NU
21700547	ED-PB-90-LED-FC	NU	da
21700546	ED-PB-90-PG-LED-FC	da	da
ieşire la 180° (AX), cablu solid sau 7 / 19 liţe			
21700544	ED-PB-AX-FC	NU	NU

Ultima actualizare (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC





Ultima actualizare (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16