HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PE , simplex buffered

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000, diametrul fibrei de 2,2 mm, culoare neagră

Informații
Potrivit pentru asamblare directă


Fără halogen


Greutate mică

Beneficii
Lungimi de transmisie de până la 70 m
Potrivit pentru asamblare directă
Uşor de manevrat
Fără interferenţe cross-talk
Protecţie EMC

Domeniul de utilizare
Pentru transmiterea de semnale optice în aplicații industriale
Pretabil pentru instalări fixe în tablourile electrice, canale de cabluri sau conducte, supus la solicitări mecanice scăzute

Caracteristicile produsului
Greutate mică
Flexibilitate mare
Buffer tube fără halogen

Descrierea produsului
Fibră optică din polimeri optici (POF)
Tub buffer din polietilenă
Fără izolație exterioară
Culoare: negru

Ultima actualizare (22.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
Fibră de tip:	POF - P980/1000
Descriere standard:	J-V2Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: PMMA Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă:	≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă:	Instalare fixă: 5 N Pentru timp scurt 15 N
Gama de temperatură:	Operare: -55 °C ÷ +85 °C Instalare: -10 °C ÷ +50 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE					
28000001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	980/1000 POF	1	2,2	3,8

Ultima actualizare (22.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.