


EPIC® K 4/0

Insert combinat pentru alimentare

Insertul combinat pentru alimentare, asigura o putere foarte mare concentrata într-un singur insert și este ideal pentru conectarea cu cablul ÖLFLEX SERVO.

Informații

Insert combinat pentru alimentare



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistent la temperatură

Beneficii

Putere mare într-un insert de conector

Cea mai bună potrivire în combinație cu ÖLFLEX® Servo

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Ingineria proceselor

Energie regenerabilă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® K 4/0

	ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	Forță 830 V
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	80 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Numărul contactelor:	4 + PE
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 1,5 - 16,0 mm ² (contact Power)
Lungime de dezizolare (mm):	16 mm (Power)
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	între -40 °C și +125 °C

Observație

Conexiunea de PE se face cu conductor de 16 mm² folosind papucul inel recomandat cod 44424029

Inserturile trebuie folosite împreună cu carcasele corespunzătoare

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pentru a conecta toroanele, utilizați un manșon de protecție.

EPIC® K 4/0

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăți / UA
EPIC® K 4/0 cu conectare prin șurub				
44424041	EPIC® K 4/0 SS	tată	4 + PE	10
44424042	EPIC® K 4/0 BS	mamă	4 + PE	10

EPIC® K 4/0