ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Conductor flexibil pentru împamantare și scurtcircuitare, precum și pentru împamantarea instalațiilor electrice și egalizarea de potențial

ESUY Conductor liţat cu flexibilitate mare, izolaţie transparentă din PVC, cu înmtârzierea propagării focului, pentru cabluri de împământare,scurtcircuitoare sau echipotenţializare

Informații
Împământare, scurtarea timpului de intreținere
Foarte flexibil mecanic

Beneficii
Foarte flexibil în ciuda secțiuniilor transversale mari

Domeniul de utilizare
Oferă protecție pe parcursul reparațiilor
Pentru împământare în instalaţiile de înaltă tensiune ale companiilor de electricitate și sistemelor de cale ferată
Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale sircuitelor maşinilor și sistemelor EDP

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

Descrierea produsului
Conductor din lițe de cupru
Tresa din liţe curpu
izolație exterioară din PVC transparent

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Ultima actualizare (30.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Construcția conductorilor:	conform DIN 46440
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiunea de test:	2000 V
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -5°C ÷ +70°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm²)	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Weight (kg/km)
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220

Ultima actualizare (30.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16