

EPIC® MC Module: 10poli

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.


La modulul cu 10 poli se poate alege tipul de contacte, tip mamă sau tip tată, iar această variantă poate fi utilizată în mașinile de imprimat sau în construcția de mașini și instalații.

Informații


Ideal pentru transmisia de date



M



F



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 250 V

UL: 600 V

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module: 10poli

Curent nominal (A):	CSA: 600 V max. 10 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	10
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Module: 10poli

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Module: 10-pini					
10382400	MCS 10 CM	tată	10	1	10
10382500	MCB 10 CM	mamă	10	1	10