

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării și autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Fără halogen

Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0

Auto-stingere, fără picurare

Domeniul de utilizare

Aeroporturi

Construcția tunelurilor

Metrouri

Clădiri publice

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST-HF-M

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe

Culoare:

Gri deschis (RAL 7035)

RAL 9005 negru / rezistent UV

Material:

Poliamidă fără halogen conform UL 94 V0

Gama de temperatură:

Static: între -40 °C și +100 °C

Dinamic: între -20 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® GMP-HF-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	UA (buc/set)
SKINTOP® GMP-HF-M gri deschis			
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-HF-M negru			
53119205	M 12 x 1,5	17	100
53119215	M 16 x 1,5	22	100
53119225	M 20 x 1,5	27	100
53119235	M 25 x 1,5	34	100
53119245	M 32 x 1,5	41	100
53119255	M 40 x 1,5	50	25
53119265	M 50 x 1,5	60	25
53119275	M 63 x 1,5	75	25

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16