SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecţie împotriva prafului

Timpul de asamblare

Siguranţă

Beneficii

Sigilare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie
Uşor de asamblat
Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

SKINTOP® SDV-M pentru utilizare împreună cu SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH sau SKINTOP® K-M ATEX plus (albastru)
Grupa II / Categoria 2G+1D

Notă

Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® ST-M și SKINTOP® MS-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Atenție:	Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material:	CR
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-30°C la +70°C

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

Termen scurt: up ÷ +90°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și supratаxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® SDV-M ATEX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Înălțimea vizibilă (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16