

EPIC® STA 6 insert cositoribil

Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită


Insertul cu racord cositoribil este ideal pentru utilizarea în laboratoarele de electronică sau în sistemele de comandă. Intervalul de temperatură include valori cuprinse între -40 și +80 de grade.

Informații

Pentru transmiterea sigură a semnalelor în medii industriale grele

Contacte tip arc, robuste mecanic

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Beneficii

Contact bun datorită elasticității mari

Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită

Domeniul de utilizare

Sisteme de control

Tehnologia Rack

Laborator de electronică

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 24 V AC, 60 V DC

UL: 48 V

CSA: 48 V

Curent nominal (A):

IEC: 10 A

UL: 10 A

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® STA 6 insert cositoribil

	CSA: 10 A
Grad de poluare:	2
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, stanat
Numărul contactelor:	6
Metoda de fixare:	Conexiune prin cositorire : până la 1.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	5
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® STA 6 insert cositoribil

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăți / UA
STA 6 conectare prin cositorire				
10485200	STA 6 SL	tată	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	Arc	1 - 6	10