


3M Scotch™ bandă de ecranat 1183

3M Scotch™ bandă de ecranare 1183, asigură ecranare excepțională a câmpurilor electromagnetice, aprobat UL.



Cu întârziere la propagarea flăcării



Interferența semnalelor

Beneficii

Manșonul conductiv asigură ecranare electromagnetică excepțională

Compoziția uniformă a foliei și buna conductivitate a substratului asigură o rezistență mică de contact, care este esențială pentru gradul de ecranare

Cositoribil, rezistent la coroziune

Adeziv acrilic rezistent la solvenți

Domeniul de utilizare

Ecran electromagnetic

Descărcare electrostatică

Caracteristicile produsului

Folia de cupru este acoperită cu un strat subțire de cositor

Cositorirea este compatibilă cu o varietate mare de materiale ca aluminiu, plumb, aliaje cu staniu, oțel galvanizat

Normă de referință / aprobări

Certificare UL 510

UL document nr: E17385

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bandă adezivă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bandă adezivă izolantă

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

3M Scotch™ bandă de ecranat 1183

Atenție:	Adereță (forța de separare): 3.8 N/10 mm Rezistența la rupere: 44 N/10 mm
Notă:	Rezistența de contact (conform MIL-STD-202): 0,005 Ω
Informații:	Depozitare : stabilitate bună pentru păstrarea la temperatura camerei în condiții de umiditate relativă de 50%
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	Film neted de cupru cositorit acoperit cu adeziv acrilic conductor
Gama de temperatură:	-10 °C la +80 °C

Observație

Scotch™ 1183 este marcă înregistrată a 3M

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

3M Scotch™ bandă de ecranat 1183

Articol nr.	Denumire articol	Lățime (mm)	UA (m)
61721420	3M Scotch™ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch™ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch™ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch™ 1183 / 25x16,5	25	16,5