KWB 4099 cleşti de sertizat

KWB 4099: Clește de sertizare pentru presarea papucilor neizolați ai cablurilor, de la 4,0-10,0 mm2, profil de sertizare: W, design ergonomic

Siguranţă

Beneficii

Matrițe de presare cu marcaje clare
Funcţie de blocare a presărilor greşite
Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
Testat pentru minim 80.000 de presări

Domeniul de utilizare

Scula cu actionare cu forţă redusă pentru papuci neizolaţi 4 - 10 mm^2
Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR

Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
General:	Presiune de sertizare reglabilă
Notă:	Profilul de sertizare : W

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (25.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

KWB 4099 cleşti de sertizat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm^2	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăţi / UA
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1

Ultima actualizare (25.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16