Pini terminali AHK izolați

Pini izolaţi pentru conductori, pentru cabluri de scurtcircuitare de până la 3 kV, pentru cabluri cu izolație groasă

Informații
Acum cu aprobare UL





Fără halogen

Beneficii
Izolaţie mai groasă şi grosime mai mare a pereţilor pentru sarcini mai mari
Potrivit pentru cabluri rezistente la scurtcircuit sau puneri la masă până la 3 kV datorită manşonului de izolaţie mărit

Domeniul de utilizare
Pentru cabluri cu izolație groasă
Pini de conductor cu izolaţie de diametru mai mare pentru cabluri cu izolaţie ingroşată (ex. NSGAFÖU)
Potrivit pentru conexiuni neprotejate în tablouri electrice, vehicule feroviare, sisteme solare, cabluri pentru bujii, etc

Normă de referință / aprobări
UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt
Material:	Cupru/PP Suprafaţa : tablă cositorită
Gama de temperatură:	-5°C la +105°C

Observație

Ultima actualizare (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Pini terminali AHK izolați

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Pini terminali AHK izolați

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm²	Certificare UL	Culoare	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăţi / UA
61746500	AHK 1,5/8	1.5	da	negru	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	NU	negru	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	da	albastru	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	da	albastru	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	da	gri	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	da	galben	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	da	roşu	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	da	albastru	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100

Ultima actualizare (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16