

POF echipament de măsură

Echipament de măsurare a lungimii de undă între 660 nm și 850 nm, potrivit pentru verificarea fibrelor asamblate POF și sistemelor PCF

POF Echipament de măsurare pentru lungimi de undă de 660 nm și 850 nm
adekvat pentru măsurarea nivelului de atenuare al sistemelor POF și PCF asamblate
tipuri diferite de conectori
fibră optică din polimer (980/1000)



Beneficii

Echipament de măsură pentru 660 / 850 nm

Potrivit pentru măsurarea sistemelor preasamblate POF și PCF

Caracteristicile produsului

Dispozitivul de măsură nu se livrează cu adaptori. Aceștia trebuie comandați separat

Optical Transmitter (TMR):

lungimea de undă funcție de adaptor:

- 650nm
- 660nm
- 850nm (la cerere)

Măsurarea optică a semnalelor pentru determinarea atenuării cablurilor asamblate POF (PCF) adaptate la Optical Transmitter (TMR)

Descrierea produsului

Dispozitiv optic cu afișaj digital, cu lungime de undă dependentă de adaptor. Adaptoarele active interschimbabile nu sunt incluse și trebuie comandate separat.

Power Meter optic cu afișaj digital, pentru lungimile de undă de 660/850 nm, cu adaptoare, pe partea de recepție, interschimbabile, neincluse, se comandă separat

Set aparate de măsurare (29500089):

Transmițătorul optic și dispozitivul de măsurare a puterii sunt livrate ca set în geanta de transport, adaptorul de curent alternativ nu este inclus

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002609

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Accesorii pentru fibră optică

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002609

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tehnologia LWL

POF echipament de măsură

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

POF echipament de măsură

Articol nr.	Denumire articol
29500092	POF transmițător optic (TMR)
POF Adaptor TMR, lungime de undă: 650nm	
29500071	POF Adaptor optic TMR HFBR, 650nm
29500072	POF Adaptor optic TMR FSMA, 650nm
29500073	POF Adaptor optic TMR ST(BFOC), 650nm
POF Adaptor TMR, lungime de undă: 660nm	
29500074	POF Adaptor optic TMR F05, 660nm
29500075	POF Adaptor optic TMR HFBR, 660nm
29500076	POF Adaptor optic TMR FSMA, 660nm
29500077	POF Adaptor optic TMR ST(BFOC), 660nm
29500090	POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093	-
POF Adaptoare pentru wattmetru	
29500081	POF Adaptor pentru wattmetru HFBR4501/4521
29500082	POF Adaptor pentru wattmetru FSMA
29500083	POF Adaptor pentru wattmetru ST(BFOC)
29500084	POF Adaptor pentru wattmetru F05
29500085	POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF swt echipament de măsură cu adaptori	
29500089	POF set echipament de măsură 600/850nm
29500094	-
29500079	-

POF echipament de măsură

