# SILVYN® AS

SILVYN® AS - Tub de protecţie spiral din oţel gavanizat cu profil cu o singură închichetare





Rezistenţa termică

Rezistenţa mecanică

Robust

Rezistent la temperatură

## Beneficii

Rezistență mare
Rezistență mare la zdrobire
Flexibil
Rezistență mecanică mare
Rezistenţa termică

## Domeniul de utilizare

Tehnologii pentru automatizări
Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate

## Norm references / Approvals

VDE
DIN 49012, în conformitate cu un design tip G conform cu DIN EN IEC 61386-23
În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1

## Descrierea produsului

Ultima actualizare (23.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® AS

Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat

**Notă**
UA = 10m (la cerere)

**Date Tehnice**

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecţie metalic |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal |
| Certificări: | IEC EN 61386-23 |
| Material: | Oțel galvanizat |
| Gama de temperatură: | Până la +220 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

| Articol nr. | Dimensiune nominală | Diametrul intern x extern | Raza de curbură (mm) | Potrivit pentru SILVYN® MSK-M | Potrivit pentru SILVYN® US-M | Potrivit pentru SILVYN® US | UA colac (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® AS | | | | | | | |
| 61802080 | 10 | 8 x 10 | 28 | 12 x 1,5 | 10 x 1,0 | 7 | 50 |
| 61802090 | 14 | 11 x 14 | 34 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 | 9 | 50 |
| 61802100 | 17 | 14 x 17 | 40 | 20 x 1,5 | 16 x 1,5 | 11 | 50 |
| 61802110 | 19 | 16 x 19 | 45 | - | - | 13,5 | 50 |
| 61802120 | 21 | 18 x 21 | 50 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | 16 | 50 |
| 61802130 | 27 | 23 x 27 | 63 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | 21 | 50 |
| 61802140 | 36 | 31 x 36 | 85 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | 29 | 25 |
| 61802150 | 45 | 40 x 45 | 100 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | 36 | 25 |
| 61802170 | 56 | 51 x 56 | 125 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | 48 | 25 |

Ultima actualizare (23.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.