

Bride autoblocante Flex Tie

Bride autoblocante reutilizabile cu bandă cu cârlige și cu arici pentru legarea ușoară a cablurilor sensibile

Informații

Bride autoblocante pentru utilizare flexibilă



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare

Beneficii

Pentru legarea ușoară și rapidă

Delicat pentru cablu: previne deteriorarea izolației exterioare

Poate fi reutilizat

Fără coroziune, deoarece sistemele de închidere cu arici sunt fabricate din materiale textile organice

Fără muchii ascuțite, ceea ce reduce riscul de rănire

Domeniul de utilizare

Legarea cablurilor și a furtunurilor

Rezistent la vibrații (de exemplu, robotică)

Modificări frecvente sau acces permanent necesar (de exemplu, gestionarea evenimentelor, laboratoare)

Legarea conductorilor sensibil la presiune (de exemplu, cabluri de fibră optică, cabluri de date)

Normă de referință / aprobări

Comportament în caz de incendiu conform UL 94 V2, consultați tabelul

Construcție

Bride cu cap perforat pentru fixare

Rolă: Rolă continuă de 25 m pentru tăiere individuală

Banda: formată din cârlig și parte cu arici separată, cu cataramă

Date Tehnice

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Bride autoblocante Flex Tie

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare:

Negru

Material:

Legătură + rolă: PP și PA din velur

Curea: PA 6, PA 6.6., înveliș PU

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Bride autoblocante Flex Tie

Articol nr.	Descriere articol	Comportament în caz de incendiu conform UL 94 V2	Lungime (mm)	Lățime în mm	Bucăți / UA
61823711	Flex Tie 150x20	da	150.0	20	100
61823712	Flex Tie 200x20	da	200.0	20	100
61823713	Flex Tie 330x20	da	330.0	20	100
61823717	Flex Tie Roll 10 (25m)	da	-	10	1
61823718	Flex Tie Roll 20 (25m)	da	-	20	1
61823719	Flex Tie Roll 30 (25m)	da	-	30	1
61823714	Flex Strap 300x25	NU	330.0	25	10
61823715	Flex Strap 360x25	NU	360.0	25	10
61823716	Flex Strap 480x25	NU	480.0	25	10