

EASY STRIP sculă de tăiat și dezizolat

Instrument de dezizolare cu autoreglare cu cartușe interschimbabile/cuțite de dezizolare, flexibil, design ergonomic, fiabil, de asemenea pentru cablurile din Teflon/PTFE



Beneficii

Ușor de manevrat datorită ajustării automate funcție de secțiunea de dezizolat
 Domeniu larg de aplicații datorită cartușului de dezizolare interschimbabil
 Levierul de ajustare fină permite înlăturarea izolației de pe conductorii mici fără deteriorarea lițelor
 Durabilitate mare : testat pentru mai mult de 150.000 de operații
 Proiectat ergonomic, cu mâner fine, cu formă optimizată, cu cap înclinat și cu greutate redusă

Domeniul de utilizare

Cartușele cu lame de dezizolare permit procesarea diferitelor materiale de izolație, de exemplu PVC / PTFE, într-o gamă mare de diametre, cu aceeași sculă
 Pentru cabluri și conductori standard (90 % din aplicații nu necesită modificarea setărilor)

Descrierea produsului

Două modele disponibile : pistol (RA) sau versiunea standard

Notă

Conductorul MTW de 16 mm² nu poate fi procesat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentru dezizolat cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealtă de decupare izolație/stripare

General:

Domeniul de dezizolare : 0.02 - 16.0 mm²

Greutate:

136 g

Lungime:

Dimensiuni de gabarit: L x H x W: Versiunea standard:
191x123x20 mm Versiune RA : 144x186x23 mm

Informații:

Capacitate de tăiere

Cabluri rigide - 1.5mm²

Conductori flexibili până la 10 mm²

EASY STRIP sculă de tăiat și dezizolat

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EASY STRIP sculă de tăiat și dezizolat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Culoare	Pentru izolație	Forma cartușului	Bucăți / UA
Unealtă standard cu cartușe						
61735800	EASY STRIP inclusiv cartuș lame drepte	0.02 - 10	negru	PVC etc.	drept	1
61735805	EASY STRIP inclusiv cartuș lame V	0.1 - 4	albastru	PTFE etc.	formă V	1
61735807	EASY STRIP incl. caseta O	4 - 16	roșu	PVC etc.	rotund	1
Versiunea pistol cu cartuș de lame						
61735813	EASY STRIP RA inclusiv cartuș drept	0.02 - 10	negru	PVC etc.	drept	1
61735814	EASY STRIP RA inclusiv cartuș lame V	0.1 - 4	albastru	PTFE etc.	formă V	1
61735815	EASY STRIP RA incl. caseta O	4 - 16	roșu	PVC etc.	rotund	1
Cartușe și piese de schimb						
61735801	Cartuș drept	0.02 - 10	negru	PVC etc.	drept	1
61735803	Cartuș-V	0.1 - 4	albastru	PTFE etc.	formă V	1
61735802	Cartuș O	4 - 16	roșu	PVC etc.	rotund	1
61735806	EASY STRIP fălci suport	-	-	-	-	2

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16