


SILVYN® COMPACT PG

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT PG- Piesă de blocare tub din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, IP67

Informații

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.



Rezistența mecanică



Greutate mică



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Aplicații cu economie de spațiu

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistență mare la tracțiune

Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Inginerie mecanică

Aplicații feroviare

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT PG

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Manșon hexagonal

Manșon profilat

Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Normă de referință / aprobări:

UL 514B

Material:

Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție:

IP 67

Gama de temperatură:

-45°C la +105°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® COMPACT PG

Articol nr.	Dimensiune PG	Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Potrivit pentru SILVYN® HIPROJACKET	Bucăți / UA
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16