EPIC® POWER LS3 F6

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS3 conector cuplă de cablu cu contacte tată, pentru serii de conectori circulari de mărimea 3

Informații
Pentru servomotoare de putere mare
Contactele trebuie comandate separat
Fabricat în Germania



Robust

Siguranţă

Interferenţa semnalelor

Impermeabil

Beneficii
Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare
Robust, împotriva impactului mecanic
Protecţie EMC

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Servo mecanisme şi aplicaţii servo

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Ultima actualizare (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Tensiunea nominală (V):	630 V (contacte de 10 mm) 250 V (contacte de 1,6 mm)
Tensiunea nominală de impuls:	6 KV (contacte de 10 mm) 4 kV (contacte de 1.6 mm)
Curent nominal (A):	150 A (contacte de 10 mm) la 25 °C 12 A (contacte de 1,6 mm) la 25 °C
Grad de poluare:	3
Contacte:	Bronz argintat Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Metoda de fixare:	Pentru sertizare: 10 - 50 mm^2 (contacte de 10 mm) Conectare prin sertizare 0,75 - 1,5 mm^2 (contacte de 1,6 mm)
Material:	Carcasă: aluminiu eloxat Insert: PA Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	50
Gama de temperatură:	-20 °C až la +120 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Configurația pinilor	Bucăţi / UA
Tip LS3 F6 pentru contacte de tip tată					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1

Ultima actualizare (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.