


SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV - Element de fixare cu brăduț, din alamă nichelată, cu filet metric



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust

Beneficii

Element de fixare cu putere mare de blocare a tuburilor de protecție din plastic

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Caracteristicile produsului

Rezistență mare

Robust

Model compact

Descrierea produsului

Filet metric

Profil special pentru fixarea tubului

Notă

Sunt necesare clemele pentru tub SILVYN® SCH

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSV-M

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: alamă nichelată

Garnitură: NBR

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SSV-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SCH	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP	Potrivit pentru SILVYN® SP-PU	Bucăți / UA
SILVYN® SSV-M										
52002827	12 x 1.5/1	16	25	8	7	10 - 16 S	7 x 9	-	-	50
52002828	12 x 1.5/2	19	25	8	9	10 - 16 S	9 x 12	-	-	50
52002840	16 x 1.5/1	19	25	8	8	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14	50
52002839	16 x 1.5/2	19	25	8	10	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16	50
52002841	20 x 1.5/1	22	25	8	12	16 - 25 S	14 x 18	-	-	50
52002842	20 x 1.5/3	25	25	8	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52002843	25x1.5	32	29,5	8,5	19	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27	25
52002844	32 x 1.5	40	32,5	9,5	27	25 - 40 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36	25
52002845	40x1.5	50	36	11	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002846	50 x 1.5	57	39	12	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5
52002847	63 x 1.5	67	43	12	46	40 - 60 S	-	49 x 56	-	5

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16