

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)

Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil

**Beneficii**

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)

Articol nr.	Dimensiune nominală	Gaură Ø (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE-CS negru					
61805039	12	M4	12	negru	10
61805040	17	M5	17	negru	10
61805041	23	M6	23	negru	6
61805042	29	M6	29	negru	6
61805043	36	M6	36	negru	4
61805044	48	M6	48	negru	4
FIPLOCK® ONE-CS gri					
61805045	12	M4	12	gri	10
61805046	17	M5	17	gri	10
61805047	23	M6	23	gri	6
61805048	29	M6	29	gri	6
61805049	36	M6	36	gri	4
61805050	48	M6	48	gri	4

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tub (conexiune cu șurub)