


SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES - Piesă de blocare pivotantă fabricată din oțel inoxidabil, cu filet metric, pentru tuburi de protecție din oțel inoxidabil. Pentru aplicații de torsiune.

Informații

Partea superioară pivotantă cu manșon interior integrat



Rezistența termică



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Pentru aplicații cu mișcări de rotație

Rezistență mare la tracțiune

Economie de spațiu

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® SSU / SSUE

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

SILVYN® LGES-M

Descrierea produsului

Filet metric

Manșon hexagonal cu element de torsiune

Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări:

IEC EN 61386-23

Material:

Alamă nichelată

Oțel inox AISI 316

Clasa de protecție:

IP 40

Gama de temperatură:

-100°C ÷ +400°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LGES-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® SSU/SSUE	Bucăți / UA
SILVYN® LGES-M (alamă nichelată)						
55503489	12 x 1.5	13	30	8	10	10
55503490	16 x 1.5	17	32,2	8	12	10
55503491	16 x 1.5	20	34,2	10	16	10
55503492	20 x 1.5	22	34,2	10	16	10
55503493	20 x 1.5	24	35,5	10	20	10
55503494	25 x 1.5	29	43,7	12	25	10
55503495	32 x 1.5	37	48	13	32	2
55503496	40 x 1.5	48	51,2	14	40	2
55503497	50 x 1.5	58	54,2	15	50	1
55503498	63 x 1.5	70	63,2	18	63	1
SILVYN® LGES-M (oțel inox)						
55503210	12 x 1.5	14	30,2	8	10	1
55503211	16 x 1.5	19	35,5	8	12	1
55503212	16 x 1.5	19	35,5	10	16	1
55503213	20 x 1.5	24	38,5	10	20	1
55503214	25 x 1.5	29	41,5	10	25	1
55503215	32 x 1.5	38	49	13	32	1

Ultima actualizare (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16