SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

SKINTOP® K-M ATEX plus, presetupă cu filet metric din poliamidă, albastră, cu agrement ATEX, pentru circuite cu protecţie intrinsecă



Petrol şi gaze

Rezistenţa mecanică

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Siguranţă

Certificări multiple

Beneficii

Grad mare de protecție
Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Fixare puternică
Gamă de strângere mare, variabilă
Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

În circuite cu siguranţă intrinsecă (clasă "i") sau în carcase şi dispozitive clasă de siguranţă "e"
Grupa II / Categoria 2G+1D
Pentru aplicaţii în industria navală și offshore
Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Ultima actualizare (08.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Culoare:	Albastru (RAL 5015)
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșare: elastomer special Garnitură inelară: NBR
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (08.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® K-M ATEX plus albastră

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Filet M	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® K-M ATEX plus albastră							
54115400	K-M 12 ATEX plus albastru	3 - 5,5	12 x 1.5	15	30	8	50
54115410	K-M 16 ATEX plus albastru	7 - 9	16 x 1.5	19	34	8	50
54115420	K-M 20 ATEX plus albastru	7 - 13	20 x 1.5	25	38	9	50
54115430	K-M 25 ATEX plus albastru	11 - 17	25 x 1.5	30	40	10	25
54115440	K-M 32 ATEX plus albastru	12 - 21	32 x 1.5	36	47	10	25
54115450	K-M 40 ATEX plus albastru	19 - 28	40 x 1.5	46	52	10	10
54115460	K-M 50 ATEX plus albastru	27 - 35	50 x 1.5	55	62	12	5
54115470	K-M 63 ATEX plus albastru	37 - 45	63 x 1.5	66	71	12	5

Ultima actualizare (08.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16