

SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU - Tub de protecție metalic din oțel galvanizat cu un profil de înclichetare și țesătură de lițe de cupru pentru protecție EMC



Rezistența mecanică



Robust



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură

Beneficii

Protecție EMC optimă

Rezistență mare

Rezistență mare la zdrobire

Flexibil

Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria auto

Tehnologii de transport

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Utilizat în zonele unde interferențele electromagnetice pot să apară

Caracteristicile produsului

Conform cu EN 50289-1-6, se poate atinge un factor de ecranare de la 30 MHz până la 80 dB.

Normă de referință / aprobări

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EMC AS-CU

VDE

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat
Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Material:	Tubul interior: oțel galvanizat. Țesătura ecran: lițe de cupru cositorit
Gama de temperatură:	între -50 °C și +250 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® EMC AS-CU

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® US-M	Potrivit pentru SILVYN® US	UA colac (m)
SILVYN® EMC AS-CU							
64400500	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400501	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400502	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400504	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400505	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400506	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400507	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400508	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16