


SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M - piesă de blocare tuburi de protecție, fabricată din oțel inoxidabil, cu filet metric, pentru montare fixă



Rezistența termică



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Utilizat pentru aplicații fixe
Rezistență mare la tracțiune
Economie de spațiu

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® SSU / SSUE
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal
Cap piuliță

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGEF-M**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Material:	Alamă nichelată Oțel inox AISI 316
Clasa de protecție:	IP 40
Gama de temperatură:	-100°C ÷ +400°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LGEF-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® SSU/SSUE	Bucăți / UA
SILVYN®LGEF-M (alamă nichelată)						
55503168	12 x 1.5	13	21	7	10	10
55503169	16 x 1.5	17	23	10	12	10
55503170	16 x 1.5	20	25	10	16	10
55503171	20 x 1.5	22	25	10	16	10
55503172	20 x 1.5	24	26,3	10	20	10
55503173	25 x 1.5	29	29,5	10	25	10
55503174	32 x 1.5	36	36,8	13	32	2
55503175	40 x 1.5	48	39	14	40	2
55503176	50 x 1.5	58	42	15	50	1
55503177	63 x 1.5	70	50	18	63	1
55503178	75 x 1,5	84	60	20	75	1
SILVYN®LGEF-M (Oțel inox)						
55503200	12 x 1.5	14	21	7	10	1
55503201	16 x 1.5	19	23	10	12	1
55503202	16 x 1.5	19	25	10	16	1
55503203	20 x 1.5	24	26,3	10	20	1
55503204	25 x 1.5	29	29,5	10	25	1
55503205	32 x 1.5	38	36,8	13	32	1
55503206	40 x 1.5	48	39	14	40	1
55503207	50 x 1.5	58	42	15	50	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16