EPIC® H-A 4


Insert H-A , pini terminali cu șurub pentru secţiuni de până la 2,5 mm²

Insertul robust este dotat cu conexiuni cu șurub, ușor de operat și adecvat, de exemplu, pentru utilizarea în sisteme de comandă.

Informații
insert pentru sistem trifazat cu nul
Ușor de confecționat datorită intrării drepte a conductorului.
Fabricat în Germania







- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Energie eoliana
- Timpul de asamblare
- Cerinţa de spaţiu
- Certificări multiple

Beneficii
H-A 3 / H-A 4 sunt folosite ori de câte ori spaţiul este limitat
Uşor de întreţinut conexiunea prin şurub
Conectare uşoară a cablului cu intrare dreaptă

Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente

Ultima actualizare (19.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Ingineria proceselor
Construcţia de aparate electrice
Construcția vehiculelor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	4 kV
Curent nominal (A):	IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	4 + PE
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 0,5 - 2,5 mm^2 (2,5 mm^2 cu pini pentru conductoare, în funcție de profilul de sertizare)
Lungime de dezizolare (mm):	6
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


Ultima actualizare (19.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Articol nr.	Article description	Tip contact	Numărul de contacte	Packaging unit
H-A ,4 pini terminali cu șurub				
10431000	EPIC® H-A 4 SS	tată	1 - 4	10
10432000	EPIC® H-A 4 BS	mamă	1 - 4	10

Ultima actualizare (19.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 4



Ultima actualizare (19.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16