SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - Piesă de blocare cu filet metric pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL

Timpul de asamblare

Rezistent la temperatură

Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Uşor de dezasamblat
Rezistență mare
Performanțe mari de etanșare
Poate fi rotit

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Aplicații rotative

Norm references / Approvals

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-M

Notă
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăţi / UA
SILVYN® KLICK-M gri								
55501000	10 x 1.0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1.5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1.5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501070	32 x 1.5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501080	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1.5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500990	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M negru								
55501005	10 x 1.0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1.5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1.5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1.5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1.5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1.5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1.5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501075	32 x 1.5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501085	40 x 1.5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1.5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500995	63 x 1.5	70	88	17	49	54.5	54	10

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16